



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussarja, Mittausalue: 10-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	12,5 / 20 mm
Mittausalue	10 - 20 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
virheraja	0,004 mm

Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi R2	498951 R2
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498951 USB2
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18