



## Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 70-80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 70-80
GTIN	7630041108200
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkevissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	70 - 80 mm
Mitta a	11 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1584 mm
Vakiomittaussyvyys	84 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/150	428802 4/150
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/500	428802 4/500