



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 275-300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 275-300
GTIN	7630041108316
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat kovametallia (HV5–1300).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jatkokappaleen 150 mm nro 428802 koko 5/150, toimitus puulaatikossa.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1581 mm
Vakiomittaussyvyys	81 mm
Mitta a	26 mm
Mittausalue	275 - 300 mm
virheraja	0,008 mm
Lukema	0,01 mm

Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 300 mm	022500 300
--	------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 280 mm	484030 280
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 5/150	428802 5/150
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 5/500	428802 5/500