



## Pinnoitettu porrastleuka, T-Rexille kiinteä, tyyppille: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361210 125
GTIN	4250364401432
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkalujen kiinnittämiseen.

#### Raaka-aine:

Karkaistu teräs, **pinnoitetut kiinnityspinnat** korkeille kitkakertoimille, **vähintään 1,5 kertaa suurempi pitovoima**, (vertailukovuus 80 HRC).

#### Sopii:

Kiinteät leuat malliin T-Rex nro 361202.

### Tekninen kuvaus

Tyyppi	125
Sopii värikoodiin	T-Rex
Leukojen korkeus h	26 mm
Leukaväli S3	9–67 mm
Porras s	5 mm
Leukojen leveys b	124,4 mm
Leukaväli S4	48–114 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	14 mm

Leukaväli S5	100–183 mm
e	21 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat