

**TESA****Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 3,5-6,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Tuoteluokka	45A

**Kuvaus****Malli:**

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

**Toimituksen sisältö:**

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat.

**Tekninen kuvaus**

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	3,5 - 6,5 mm
Asetusrenkaan Ø	4 / 5,5 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
---	----------------

## Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 3,5-4 mm	428800 3,5-4
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 4-4,5 mm	428800 4-4,5