



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussarja, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	20 / 35 mm
Mittausalue	20 - 50 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi 2	498950 2
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498950 USB2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22