



## Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin, Mittausalue: 12,5-16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428760 12,5-16
GTIN	2050001706430
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

#### Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	12,5 - 16 mm
Lukema	0,001 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	162 mm
Vakiomittaussyvyys	62 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,004 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498951 USB2
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi R2	498951 R2