



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 80-90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 80-90
GTIN	7630041108217
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	80 - 90 mm
Vakiomittaussyvyys	84 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1584 mm
Mitta a	11 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 4/500	428802 4/500
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 4/150	428802 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85