



## NC-koneruuvipuristin Centro Gripp, Tyyppi: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361180 125
GTIN	4250364402125
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu, ylä- ja alapuoli hiottu.

**Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.**

**Ominaisuudet:**Koteloitu kara, hyvä lastusuoja, helppo puhdistaa.

#### Toiminto:

- Kara, jossa integroitu voimansiirto.
- Kiristys säädettävällä momenttiavaimella (18 – enint. 70 Nm).
- Kiristyksen keskikohta säädettävä.
- Toistotarkkuus  $\pm 1/100$  mm kulmittaisessa työkappaleessa.

#### Käyttö:

Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai Gripp-kiinnitystä.

#### Toimituksen sisältö:

Tappiavain koko 8, tappiavain koko 6, 6-kantainen avainhylsy avainkoko 20-1/2 tuumaa, 6 ruuvia, 2 lenkkiavainta avainkoko 20.

#### Erikoistarvike:

- Grip-insertit nro 361238 - 361250 ja nro 361160.
- Momenttiavain nro 656050 koko 120.
- Konsoli nro 361230 koko 125.
- Porrasleuat nro 361215.
- Tukileuka heiluva nro 361207 koko 125.
- Tukileuka Uni-Gripset, liikkuva, heiluva, nro 361209 koko 125.
- Leuka nro 361222 koko 125 ja 361227 koko 125.

- Yleis-grip nro 361345, koko 125.
- Alasvetoleuat nro 361229 koko 125.
- Prismaleuka nro 361185 koko 125.
- Leuka-aiho nro 361186 koko 125.
- Tartuntaleuka nro 361218.
- Porraslistat nro 361223 koko 125.
- Kiristuspultit nro 360025 koko 25M10 ja 25M10/138.

## Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Centro Gripp
Paino	19,5 kg
Liikerata v	46 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Pitkittäisura l H8	30 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Leukaväli A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Vääntömomentti	70 Nm
Perusrungon korkeus c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
tyyppi	125
Ø t	13 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Sarja	Centro Gripp
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Leuka 20 mm, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361227 125
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
Korotuslevy tyyppille 125	361230 125
Leuka 64 mm, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361222 125
Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 64	361218 64
Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361218 125
Prismatartunta tyyppille 125	361350 125
Porrastapari, Click- järjestelmä tyyppille 125	361223 125
Pinnoitettu porrasleuka malleille T-Rex / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361215 125
Leuka-aihiö Centro Grippiin tyyppille 125	361186 125
Yleiskäyttöinen Gripp-sarja (laukussa 4 yksikköä) tyyppille 125	361345 125
Yleiskäyttöinen alasetoleuka, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361229 125
Tukileuat tartuntaholkeille, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361207 125
Prismaleuka Centro Gripp tyyppille 125	361185 125
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 300	360430 300
Työkappaleen tuki	360555
Tukileuat Uni-Gripset malleille T-Rex / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361209 125
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppi	361240