




## Pinnoitettu porrastleuka malleille T-Rex / Centro Gripp liikkuva, tyypille: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361215 125
GTIN	4250364401449
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen.

#### Raaka-aine:

Karkaistu teräs, **pinnoitetut kiinnityspinnat** korkeille kitkakertoimille, **vähintään 1,5 kertaa suurempi pitovoima**, (vertailukovuus 80 HRC).

#### Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 361180.

### Tekninen kuvaus

Leukaväli S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Leukojen korkeus h	26 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	14 mm
Leukojen leveys b	124,4 mm
Tyyppi	125
Leukaväli S4	48 – 114 / – mm
Leukaväli S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Sopii värikoodiin	T-Rex
Porras s	5 mm
e	21 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat