



Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 6-12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat. 100 mm:n jatkokappale nro 428802.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Mikrometrien määrä	3
Mittausalue	6 - 12 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 1/100	428802 1/100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 6-8 mm	428800 6-8
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 10-12 mm	428800 10-12
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 8-10 mm	428800 8-10