



## Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussarja, Mittausalue: 50-100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaal näyttöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

#### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

### Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	65 / 80 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Mittausalue	50 - 100 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,001 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032