



Prismaleuka Centro Gripp, tyypille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361185 125
GTIN	4250364402347
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Prismakulma 120° – akseliaukko 53 mm molemmilla puolilla. Avaa leuat niin, että työkappale voidaan irrottaa yläkautta – myös kun sen Ø on suurin mahdollinen.

Käyttö:

Pyöreiden osien kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Sopii:

Centro Gripp nro 361180.

Tekninen kuvaus

Tyyppi	125
c	12 mm
Prismakiinnityksen Ø D ₁	17 - 42 mm
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Prismakiinnityksen Ø D ₂	38 - 104 mm

Leukojen korkeus h	81 mm
Leukojen leveys b	124,4 mm
C ₁	39 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat