



Tukileuat heilurimainen, liikkuva, tyypille: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361336 125
GTIN	4250364402415
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Käyttö:

Liikkuva uiva tukileuka tasapainottaa erisuuntaisia kiinnityspintoja ja sitä tarvitaan epätasaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Sopii :

Titaani 2 nro 361302.

Huomautus:

Kiilakiinnikkeet + tarvikkeet nro 361341 – 361352, tartuntakärjet nro 361238 – 361250.

Sopii värikoodiin: LCV125G

Tekninen kuvaus

Tyyppi	125
Leukojen leveys b	97 mm
c	24 mm
Leukojen korkeus h	20 mm
Leukojen pituus l	189 mm
Sopii värikoodiin	Titan 2
Sopii värikoodiin	LCV125G
Tuotetyyppi	Ruuvipenkinleuka

Tarvikkeet

Kiilanpidikkeet Tyyppi 2	361341 2
Kiilanpidikkeet Tyyppi 1	361341 1
Tukipultti 23 mm – 48 mm Kokonaiskorkeus h 34 mm	361343 34
Tukipultti 23 mm – 48 mm Kokonaiskorkeus h 43 mm	361343 43
Tukipultti 23 mm – 48 mm Kokonaiskorkeus h 23 mm	361343 23
Tukipultti 23 mm – 48 mm Kokonaiskorkeus h 48 mm	361343 48
Tukipultti 23 mm – 48 mm Kokonaiskorkeus h 29 mm	361343 29