



Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 11-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat. 150 mm:n jatkokappale nro 428802.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	11 - 20 mm
Asetusrenkaan Ø	11 / 17 mm
Mikrometrien määrä	3
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 14-17 mm	428800 14-17
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 17-20 mm	428800 17-20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 2/150	428802 2/150
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 11-14 mm	428800 11-14