



## Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin, Mittausalue: 20-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometri** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaal näyttöltä. Luotettava ja virheetön mittaaminen ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

#### Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Vakiomittausvyvyys	66 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	216 mm
virheraja	0,004 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975