



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 100-125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat kovametallia (HV5–1300).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 - 125 mm
Vakiomittaussyvyys	81 mm
Mitta a	26 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1581 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 5/500	428802 5/500
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 5/150	428802 5/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110