



Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 20-40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat. 150 mm:n jatkokappale nro 428802.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	20 - 40 mm
Asetusrenkaan Ø	25 / 35 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 37 mm	484030 37
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 25-30 mm	428800 25-30
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 3/500	428802 3/500
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 35-40 mm	428800 35-40
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 20-25 mm	428800 20-25
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 30-35 mm	428800 30-35
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 3/150	428802 3/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 33 mm	484030 33