




NC-koneruuvipuristin TITAN 2, Tyyppi: 125K



Tilaustiedot

Tilausnumero	361302 125K
GTIN	4250364402361
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasettoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasetossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

- **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**
- **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).

Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alavetokiinnittämiseen. Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla **karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä** työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm² lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12-kulmainen hylsyavain, avainkoko 14, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

- **Leuat nro 361331 - 361970.**
- **Momenttiavain nro 656050 koko 60.**
- **Sovitinlevy leukapikaliittimeen Xtric nro 361293 ja 361294, koko.125.**
- **Sovitinlevyt nro 361297 ja 361298, koko 125**

Kiristyspultti nro 360025.

Huomautus:

Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420 koko 125.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan2/TitanSense
Pitkittäisura	20 mm
Poikittäisura	20 mm
Perusrungon pituus a	280 mm
f	21 mm
r	77 mm
Perusrungon leveys B	126 mm
m	139 mm
Tyyppi	125K
g	24 mm
Paino	22 kg
Kokonaispituus L	318 mm
Perusrungon korkeus c	100 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/361302-125K>