



Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 8X50



Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 8X50
GTIN	4020772099442
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Tekninen kuvaus

Ø	21 mm
Puristuskaran koko	M8×47 mm
Kokonaispituus	63 mm
Puristuskappaleen korkeus	16 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

