



## Tartuntaleuka T-Rexille kiinteä, tyyppille: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361217 125
GTIN	4250364402293
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Jäykkä rakenne estää tukipinnasta kiinnitettyjen osien tärinän. Muut kiinnityspinnat, hiottu molemmilta puolilta.

**Käyttö:**

Suorakulmaisille työkappaleille (sahausaihio) //  $\leq 0,5$  mm

**Sopii:**

Kiinteät leuat malliin T-Rex nro 361202.

### Tekninen kuvaus

Tyyppi	125
Korkeus $h_2$	16 mm
$c_1$	34 mm
Porras s	4 mm
Leukojen korkeus h	26 mm
Korkeus $h_3$	14 mm
Korkeus $h_1$	23 mm
Leukojen pituus l	60,6 mm
c	14 mm
Sopii värikoodiin	T-Rex

Leukojen leveys b	118 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat