



## Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 4-4,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mitta a	2 mm
Vakiomittaussyvyys	20 mm
Mittausalue	4 - 4,5 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200