



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin, Mittausalue: 25-35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaal näyttöltä. Luotettava ja virheetön mittaaminen ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Mittausalue	25 - 35 mm
Vakiomittausvyvyys	66 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,004 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm

484030 30

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm

484030 26