



## Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 125-150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 125-150
GTIN	7630041108255
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat kovametallia (HV5–1300).

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	81 mm
Mittausalue	125 - 150 mm
Mitta a	26 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1581 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyypä 5/150	428802 5/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 140 mm	484030 140
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyypä 5/500	428802 5/500