



NC-koneruuvipuristin T-Rex, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361202 125
GTIN	4250364401951
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alapuoli hiottu. **Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.**

Tunnus:

Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli on samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistaa).

Toiminto:

Kiristys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), vain minimaalisen pieni kiinnitysalue jää käyttämättä työstökappaleesta (käytettäessä leukoja / tartuntaholkkeja).

Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen voimansiirtäjä.

Käyttö:

Aihoiden, poltto- ja sahausaihioiden kiinnitys karkaistujen ja vaihdettavissa olevien grip-inserttien työntyessä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille 1000N/mm² lujuuteen asti (poikkeus: karkaistut materiaalit).

Sopii:

Kiinteät tukileuat nro 361206, 361208.

Liikkuvat tukileuat nro 361207; 361209.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnitysruuvia, 6-kulmainen ruuvintaltan kärki 3/8 tuumaa. Lisäksi 3 tappiavainta (avainkoko 5 / 8 / 10).

Erikoistarvike:

- **Konsoli, katso nro 361230 koko 125.**
- **Grip-insertit, katso nro 361238 - 361250; 361260**

- **Porrasleuat, katso nro 361210; 361215.**
- **Tukileuka kiinteä, katso nro 361206 koko 125.**
- **Tukileuka heiluva, katso nro 361207 koko 125.**
- **Tukileuka Uni-Grippset, katso nro 361208 koko 125.**
- **Tukileuka heiluva, liikkuva, heiluva, katso nro 361209 koko 125.**
- **Yleissarja grip, katso nro 361345 koko 125.**
- **Alasvetoleuat, katso nro 361228; 361229 koko 125.**
- **Momenttiavain nro 656050 koko 60**
- **Tartuntaleuka, katso nro 361217; 361218.**
- **Porraslista, katso nro 361223 koko 125.**
- **Kiinnityspultit nro 360025, 25M10 tai 25M10/138.**
- **Oikaisu- ja asemointisarja nro 360530.**

Tekninen kuvaus

Pitkittäisura l H8	30 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	T-Rex
Vääntömomentti	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
tyyppi	125
Paino	18 kg
Perusrungon leveys B	154 mm
Kokonaispituus L	256 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Kiinnitysreikä u	13 mm
f	21 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Sarja	T-Rex
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
Tukileuat Uni-Gripset, T-Rexillekiinteä tyyppille 125	361208 125
Leuka 20 mm, T-Rexillekiinteä tyyppille 125	361225 125
Prismaleuka Centro Gripp tyyppille 125	361185 125
Tukileuat tartuntaholkeille, T-Rexille / Centro Grippilleuiva tyyppille 125	361207 125
Korotuslevy tyyppille 125	361230 125
Leuka-aiho Centro Grippiin tyyppille 125	361186 125
Tartuntaleuka T-Rexillekiinteä tyyppille 64	361217 64
Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 64	361218 64
Leuka 20 mm, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361227 125
Yleiskäyttöinen Gripp-sarja (laukussa 4 yksikköä) tyyppille 125	361345 125
Yleiskäyttöinen alasetoleuka, T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361229 125
Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361218 125
Porrastapari, Click- järjestelmä tyyppille 125	361223 125
Tukileuat Uni-Gripset malleille T-Rex / Centro Grippuiva tyyppille 125	361209 125
Leuka 64 mm, T-Rexille /Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361222 125
Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Yleiskäyttöinen alasetoleuka, T-Rexillekiinteä tyyppille 125	361228 125
Tartuntaleuka T-Rexillekiinteä tyyppille 125	361217 125
Työkappaleen tuki	360555
Tukileuat tartuntaholkeille, T-Rexillekiinteä tyyppille 125	361206 125
Pinnoitettu porrastapari malleille T-Rex / Centro Grippilleliikkuva tyyppille 125	361215 125
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 300	360430 300

Prismatartunta tyypille 125	361350 125
Leuka 64 mm, T-Rexillekiinteä tyypille 125	361220 125