



Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 40-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat. 150 mm:n jatkokappale nro 428802.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	6
Mittausalue	40 - 100 mm
Asetusrenkaan Ø	50 / 70 / 90 mm
virheraja	0,004 / 0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Tarvikkeet

Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 90-100 mm	428800 90-100
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 70-80 mm	428800 70-80
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 40-50 mm	428800 40-50
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/150	428802 4/150
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/500	428802 4/500
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 50-60 mm	428800 50-60
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 80-90 mm	428800 80-90
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 60-70 mm	428800 60-70
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85