



NC-koneruuvipuristin TITAN 2, Tyyppi: 125M



Tilaustiedot

Tilausnumero	361302 125M
GTIN	4250364402378
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

- **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**
- **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).

Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja

alasvetokiinnittämiseen.Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla

karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm² lujuuteen asti. Käytettävissä vaak-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12-kulmainen hylsyavain, avainkoko 14, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

- **Leuat nro 361331 - 361970.**
- **Momenttiavain nro 656050 koko 60.**
- **Sovitinlevy leukapikaliittimeen Xtric nro 361293 ja 361294, koko.125.**
- **Sovitinlevyt nro 361297 ja 361298, koko 125**

Kiristuspultti nro 360025.

Huomautus:

Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420 koko 125.

Tekninen kuvaus

f	21 mm
Poikittaisura	20 mm
Kokonaispituus L	455 mm
r	118 mm
Perusrungon pituus a	398 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan2/TitanSense
Paino	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Tyyppi	125M
Perusrungon leveys B	126 mm
Perusrungon korkeus c	100 mm
Pitkittäisura	20 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/361302-125M>