




## Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippille liikkuva, tyypille: 64



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 361218 64     |
| GTIN         | 4250364402286 |
| Tuoteluokka  | 34A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Jäykkä rakenne estää tukipinnasta kiinnitettyjen osien värinän. Muut kiinnityspinnat, hiottu molemmilta puolilta.

**Käyttö:**

Suorakulmaisille työkappaleille (sahausaihio) //  $\leq 0,5$  mm

**Sopii:**

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 361180.

### Tekninen kuvaus

|                    |         |
|--------------------|---------|
| $b_1$              | 64 mm   |
| $c_1$              | 22 mm   |
| Korkeus $h_3$      | 14 mm   |
| Leukojen korkeus h | 55 mm   |
| c                  | 12 mm   |
| Tyyppi             | 64      |
| Leukojen pituus l  | 62,5 mm |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Korkeus $h_2$     | 35 mm              |
| Korkeus $h_1$     | 52 mm              |
| Porras s          | 4 mm               |
| Sopii värikoodiin | T-Rex              |
| Sopii värikoodiin | Centro Gripp       |
| Leukojen leveys b | 96 mm              |
| Tuotetyyppi       | Ruuvipuristinleuat |