



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 4,5-5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 4,5-5,5
GTIN	7630041108354
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkevissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mitta a	2 mm
Mittausalue	4,5 - 5,5 mm
Vakiomittaussyvyys	25 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 5 mm	484030 5
--	----------