



Sisämikrometrisarja IMICRO, Mittausalue: 100-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörengaat. 150 mm:n jatkokappale nro 428802.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	100 - 200 mm
Asetusrenkaan Ø	125 / 175 mm
virheraja	0,006 / 0,007 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

Tarvikkeet

Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 175-200 mm	428800 175-200
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 190 mm	484030 190
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 5/500	428802 5/500
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 5/150	428802 5/150
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 150-175 mm	428800 150-175
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 100-125 mm	428800 100-125
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
Sisämikrometri IMICRO Mittausalue 125-150 mm	428800 125-150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 140 mm	484030 140