



## Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 30-35mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	78 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1578 mm
Mitta a	7 mm
Mittausalue	30 - 35 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 3/150	428802 3/150
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 3/500	428802 3/500
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 33 mm	484030 33