



## Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 12X50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

#### Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

### Tekninen kuvaus

Puristuskaran koko	M12×46 mm
Puristuskappaleen korkeus	24 mm
Ø	31 mm
Kokonaispituus	70 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

