



## Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippille liikkuva, tyyppi: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361218 125
GTIN	4250364402309
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Jäykkä rakenne estää tukipinnasta kiinnitettyjen osien tärinän. Muut kiinnityspinnat, hiottu molemmilta puolilta.

**Käyttö:**

Suorakulmaisille työkappaleille (sahausaiho)  $// \leq 0,5 \text{ mm}$

**Sopii:**

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 361180.

### Tekninen kuvaus

c	14 mm
c <sub>1</sub>	34 mm
Korkeus h <sub>3</sub>	14 mm
Korkeus h <sub>2</sub>	16 mm
Leukojen korkeus h	26 mm
Tyyppi	125
Leukojen pituus l	60,6 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	23 mm
Porras s	4 mm

Sopii värikoodiin	T-Rex
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Leukojen leveys b	118 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat