



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin, Mittausalue: 50-65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428760 50-65
GTIN	2050001706485
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaal näyttöltä. Luotettava ja virheetön mittaaminen ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mitta a	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mittausalue	50 - 65 mm
virheraja	0,005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55