



## Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 12X80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 12X80
GTIN	4020772099473
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

#### Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	100 mm
Puristuskappaleen korkeus	24 mm
Puristuskaran koko	M12×76 mm
Ø	31 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

