

Garant

**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareíillä, SK 50 A = 160, Kiinnitys-
Ø D1: 18mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	300351 18
GTIN	4045197830098
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.

Suljettavat jäähdytyskanavareíät.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	160 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	SK 50 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16