

Garant

**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareíillä, SK 50 A = 160, Kiinnitys-
Ø D1: 25mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300351 25 |
| GTIN | 4045197830111 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.

Suljettavat jäähdytyskanavareíät.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 |
| Ulko-Ø D | 65 mm |
| Ulkonema A-mitta | 160 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 25 mm |
| Sovitin | SK 50 A = 160 |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25 000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm | 309900 25 |