



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 6-8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428800 6-8 |
| GTIN | 7630041108040 |
| Tuoteluokka | 45A |

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| Vakiomittaussyvyys | 52 mm |
| Mittausalue | 6 - 8 mm |
| Mitta a | 2,5 mm |
| Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 352 mm |
| virheraja | 0,004 mm |
| Lukema | 0,001 mm |
| Standardi | DIN 863 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 1/100 | 428802 1/100 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 7 mm | 484030 7 |