

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301090 16
GTIN	4045197830319
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	35 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
	308830 50

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50