

**HOLEX****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302058 10
GTIN	4045197830326
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M8×1
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	35 mm
Säätöalue V	10 mm

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetospulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetospulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50