



## Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302058 12
GTIN	4045197830333
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

#### Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Sopiva kavennusholkki	302140; 302135
Ulko-Ø D	49,5 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	61,5 mm

Säätöalue V	10 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
kierre M	M10×1
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302140 4
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50