



Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 4X25



Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Tekninen kuvaus

Puristuskappaleen korkeus	8 mm
Kokonaispituus	32 mm
Ø	11 mm
Puristuskaran koko	M4×24 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

