

**Kierukkaporasarja HSS-E nro 114405, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 115305 1-13   |
| GTIN         | 4045197542618 |
| Tuoteluokka  | 12B           |

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

**Tekninen kuvaus**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Porausalue           | 1 - 13 mm      |
| Teräsarjan porrastus | 0,5 mm         |
| Porien lukumäärä     | 25             |
| Varsi                | Lieriövarsi    |
| Terien lkm Z         | 2              |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton |
| Lastuava aine        | HSS E          |
| Standardi            | DIN 338        |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| tyyppi                 | N            |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8           |
| Kärkikulma             | 135 astetta  |
| Sisäjäähdytys          | ei           |
| sis. kotelon           | kyllä        |
| Värirengas             | ilman        |
| Tuotetyyppi            | Kierukkapora |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 35 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 28 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 22 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 8 m/min        | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 6 m/min        | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 8 m/min        | M         |
| Uni                            | sopii rajoituksin |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 12 mm   | 114405 12   |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm  | 114405 6,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3 mm    | 114405 3    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm | 114405 10,5 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm  | 114405 2,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9 mm    | 114405 9    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm  | 114405 9,5  |

|  |             |
|--|-------------|
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7 mm               | 114405 7    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6 mm               | 114405 6    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2 mm               | 114405 2    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 13 mm              | 114405 13   |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm               | 114405 5    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm             | 114405 5,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm             | 114405 8,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4 mm               | 114405 4    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm             | 114405 1,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10 mm              | 114405 10   |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm             | 114405 4,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm             | 114405 7,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1 mm               | 114405 1    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm             | 114405 3,5  |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8 mm               | 114405 8    |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm            | 114405 12,5 |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 11 mm              | 114405 11   |
| Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm            | 114405 11,5 |
| Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-13 | 115475 1-13 |