



Sulkupuristimet pystysuorat, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376820 4
GTIN	4020772008666
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Pikakiinnitin, vipumekanismi.
- Itselukitus estää aukeamisen.
- Niitti ruostumatonta terästä.
- Kahva öljynkestävää muovia.
- Kiinnittimet sinkittyjä.
- Kiinnityskoukku säädettävissä kierteen avulla.
- Laakeriholkit hiiletyskarkaistuja.
- Laakerinpaikat voideltuja.
- Koukku nuorrutettu.

Sisältää vastimen.

Käyttö:

Säiliöiden sulkemiseen.

Huomautus:

- Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
- Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.

Tekninen kuvaus

Puristusvoima P (veto)	7000 N
Kiinnityskoukun säätöväli c	9 - 47 mm
Reikien etäisyys e	32 mm
Reikien etäisyys f	35 - 46 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Kiinnityskorkeus h	26 mm
Kokonaiskorkeus H	94,5 mm
Kokonaispituus L	151 mm
tyyppi	6848VJ
Tuotetyyppi	Sulkupuristimet