



Puristuskara Kierteellinen, Tyyppi: 6X25



Tilaustiedot

Tilausnumero	377050 6X25
GTIN	4020772099398
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
- Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Tekninen kuvaus

Puristuskaran koko	M6×23 mm
Puristuskappaleen korkeus	12 mm
Kokonaispituus	35 mm
Ø	16 mm
tyyppi	6894
Tuotetyyppi	Ruuvi

