



Sinipöytä, joissa kestmagneettikiinnityslevy, Lamellitason pituus: 350mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380700 350
GTIN	4045197310750
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
- Kallistus pituussuunnassa.
- Kääntöalue 0–45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm.
Yhdensuuntaisuus $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
- Suuri tarkkuus – erittäin matala rakenne.

Käyttö:

Hionta- ja kipinätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.

Tekninen kuvaus

Paino	35 kg
Korkeustoleranssi	0 / -2 mm
Lamellitason pituus	350 mm
Leveys	150 mm
Pohjalevyn leveys	165 mm

Lamellitason työstövara	8 mm
Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Pohjalevyn pituus	390 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
Korkeus 0°:ssa	87 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy