

HOLEX**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, Kokonaispituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461800 1000
GTIN	4045197234902
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Pituus	1000 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------