

**Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380100 500
GTIN	4045197310651
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
- OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
- Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
- Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
- Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

- Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrskintään rouhintatyöstössä.
- Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.

Tekninen kuvaus

Korkeus	59 mm
Leveys	200 mm
Lamellitason työstövara	5 mm
Paino	44 kg
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Lamellitason pituus	500 mm

Magneetikentän korkeus	12 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy