



## Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 150
GTIN	4045197310910
Tuoteluokka	33S

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

#### Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

### Tekninen kuvaus

Paino	6,5 kg
Reikäpiirin Ø	80 / 120 mm
Nimellispitovoima	100 N/cm <sup>2</sup>
Keskityssyvyys	5 mm

Keskiön Ø	50 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
reiän enimmäis-Ø	24 mm
Istukan Ø	150 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	20 mm
Kierteen Ø	8×M6
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysisukka