



## Konepöytäpikakiinnitin, Tyyppi: BS5N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Tuoteluokka	37B

### Kuvaus

**Malli:**

**Portaaton säätö, kiinteä tai kääntyvä. Tyyppi BS – Kiinnityksen irrottaminen kiristämällä kiinnitysvipua ja käyttämällä irrotusvipua (kiinnitys irtoaa sen jälkeen helposti). Tyyppi GRS – Helppo pääsy työskentelyalueelle ulkopuolella olevalla karalla.**

**Käyttö:**

Kaikille koneenpöydille nopeaan ja varmaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen yksittäisosien tuotannossa.

**Erikoistarvike:**

Lieriökantaruuvi, DIN 912, urakappaleet nro 375315; 375320; 375325, DIN 508.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima, kiinnityskorkeus 50 mm	10 kN
Ulottuma	140 mm
Kiinnityskorkeus h	240 mm
Korkeus H	320 mm

Kiinnitysreiän Ø	16,5 mm
Tuotetyyppi	Pikakiinnitys

## Tarvikkeet

T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 10 mm	375315 10
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 24 mm	375320 24
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 16 mm	375315 16
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 10 mm	375320 10
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 14/M12 mm	375325 14/M12
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 12 mm	375320 12
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 32 mm	375315 32
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 22 mm	375315 22
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 8 mm	375320 8
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 14 mm	375320 14
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 20/M18 mm	375325 20/M18
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 6 mm	375320 6
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 28 mm	375315 28
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 18 mm	375315 18
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 36 mm	375315 36
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 24 mm	375315 24
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 20 mm	375315 20
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 12 mm	375315 12
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 8/M6 mm	375325 8/M6
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 16/M14 mm	375325 16/M14
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 28/M24 mm	375325 28/M24
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 12/M10 mm	375325 12/M10
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 10/M8 mm	375325 10/M8
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 22/M20 mm	375325 22/M20

T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 20 mm	375320 20
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 8 mm	375315 8
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 16 mm	375320 16
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 18 mm	375320 18
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 28 mm	375320 28
T-urakappale, pitkä T-uranimellismitta/kierre 18/M16 mm	375325 18/M16
T-urakappaleAihio T-uran nimellismitta 22 mm	375320 22
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 6 mm	375315 6
T-urakappaleKierteellinen T-uran nimellismitta 14 mm	375315 14